




Przewód z gniazdem


ADOGF030VAS0010A03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC/DC
Klasa ochrony		III
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	10 x 10 x 33
Materiał		PUR
Odlewany materiał obudowy		PUR
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 10 m, PUR / PVC, czarny, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)		

Połączenie elektryczne - Gniazdo
Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4305 / 303)





Przewód z gniazdem

ADOGF030VAS0010A03

Podłączenie



BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
	niebieski