




Przewód z gniazdem

ADOGH050VAS0010E05

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny




Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy; styki pozłacane
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...100
Ochrona		IP 68
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	15 x 15 x 46
Materiał		PVC
Odlewany materiał obudowy		PVC
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

**Przewód z gniazdem**

ADOGH050VAS0010E05

Połączenie elektrycznePrzewód: 10 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm²**Połączenie elektryczne - Gniazdo**

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane;
Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm

**Podłączenie**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GY =	szary
WH =	biały