



Przewód z gniazdem

ADOGF030MSS0008B03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Klasa ochrony		III


Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne		
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany

Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne		
Przewód: 8 m, PUR, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²		

Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany		





Przewód z gniazdem

ADOGF030MSS0008B03

Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BK =	brązowy
BU =	czarny
	niebieski