





Przewód z gniazdem

ADOAH080MSS0002A06

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[M]	< 30 AC / < 36 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, PUR / PVC, czarny; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany		




E10978



Przewód z gniazdem

ADOAH080MSS0002A06

Podłączenie



BN =	Kolory żył :	brązowy
BU =		niebieski
GN =		kolor zielony
GY =		szary
WH =		biały
YE =		kolor żółty