


Gniazdo do zarobienia

SDOGA030PLSFKPG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...55 DC
--------------------	-----	------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
-----------------------	------	----------

Ochrona	IP 67
---------	-------

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	20 x 20 x 46
---------	------	--------------

Materiał	PA
----------	----

Odlewany materiał obudowy	PA
---------------------------	----

Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany
-------------------	--------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

zaciski: ...0,75 mm²; Dławik kablowy: PG 11

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x 1/2", prosty; kodowanie: C; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: mosiądz, niklowany



E10981



Gniazdo do zarobienia

SDOGA030PLSFKPG

Podłączenie

