



Przewód z gniazdem

ADOAH042ZDS0002E03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		NPN
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	36 x 15 x 26
Materiał		PUR
Odlewany materiał obudowy		PUR
Materiał nakrętki		cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Przewód z gniazdem

ADOAH042ZDS0002E03

Połączenie elektryczne


Przewód: 2 m, PVC, czarny, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany



Podłączenie



BN =
BK =
BU =

Kolory żył :
brązowy
czarny
niebieski