


Wtyk do zaworów do zarobienia

VALVE PLUG TYPE A



Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	16
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...125
Ochrona		IP 65
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	28
Wymiary	[mm]	42 x 29 x 28
Materiał		PA
Odlewany materiał obudowy		PA
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Wtyk do zaworów do zarobienia


VALVE PLUG TYPE A

Połączenie elektryczne

zaciski: ...1,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 6...8 mm

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x wtyczka zaworowa typ A DIN, kątowny; Materiał obudowy: PA



Podłączenie

