
E10059

Gniazdo do zarobienia

SDOAC030--SFKPG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC/DC

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 65

Dane mechaniczne		
Materiał		PA
Odlewany materiał obudowy		PA

Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne

zaciski: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø ...6,5 mm

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typu C DIN, kątowy; Materiał obudowy: PA



E10059

Gniazdo do zarobienia

SDOAC030--SFKPG

Podłączenie

