




Gniazdo do zarobienia

SDOAT052--SFKPG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		NPN
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-30...80
Ochrona		IP 65
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	48 x 30 x 65
Materiał		PA
Odlewany materiał obudowy		PA
Materiał nakrętki		PA
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Gniazdo do zarobienia

SDOAT052--SFKPG

Połączenie elektryczne

zaciski: ...1,5 mm²; Dławik kablowy: PG 9

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x Ø 28 mm, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: PA



Podłączenie

