


Gniazdo do zarobienia

SDOAT050--SFKPG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	20...250 AC/DC
--------------------	-----	----------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
-----------------------	------	----------

Ochrona		IP 65
---------	--	-------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	65,2
------	-----	------

Materiał		PA
----------	--	----

Odlewany materiał obudowy		PA
---------------------------	--	----

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------



Gniazdo do zarobienia

SDOAT050--SFKPG

Połączenie elektryczne

zaciski: ...1,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 5...11 mm

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x Ø 28 mm, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA



Podłączenie

