




Gniazdo do zarobienia

SDOAH042PLSFKPG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



| Dane elektryczne                |              |                        |
|---------------------------------|--------------|------------------------|
| Napięcie zasilania              | [V]          | 10...30 DC             |
| Wyjścia                         |              |                        |
| Wykonanie elektryczne           |              | NPN                    |
| Warunki pracy                   |              |                        |
| Temperatura otoczenia           | [°C]         | -30...80               |
| Ochrona                         |              | IP 65                  |
| Dane mechaniczne                |              |                        |
| Wymiary                         | [mm]         | 20 x 34 x 32           |
| Materiał                        |              | PA                     |
| Odlewany materiał obudowy       |              | PA                     |
| Materiał nakrętki               |              | PA                     |
| Wyświetlacze / elementy robocze |              |                        |
| Wyświetlacz                     | Stan wyjścia | 1 x LED, kolor żółty   |
|                                 | działanie    | 1 x LED, kolor zielony |
| Uwagi                           |              |                        |
| Sztuk w opakowaniu              |              | 1 szt.                 |



## Gniazdo do zarobienia

SDOAH042PLSFKPG

### Połączenie elektryczne

zaciski: ...0,5 mm<sup>2</sup>; Dławik kablowy: PG 7

### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: PA



### Podłączenie

