


Gniazdo do zarobienia

SDOAH041PLSFKPG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	NPN
-----------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-30...80
-----------------------	------	----------

Ochrona	IP 65
---------	-------

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	20 x 34 x 32
---------	------	--------------

Materiał	PA
----------	----

Odlewany materiał obudowy	PA
---------------------------	----

Materiał nakrętki	PA
-------------------	----

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
-------------	--------------	----------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------



Gniazdo do zarobienia

SDOAH041PLSFKPG

Połączenie elektryczne

zaciski: ...0,5 mm²; Dławik kablowy: PG 7

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: PA



Podłączenie

