




Gniazdo do zarobienia

SDOAH042ZDSFKPG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E11510

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	36 x 20 x 31
Materiał		PA
Odlewany materiał obudowy		PA
Materiał nakrętki		cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Gniazdo do zarobienia

SDOAH042ZDSFKPG

Połączenie elektryczne

zaciski: ...0,75 mm²; Dławiak kablowy: PG 7

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany



Podłączenie

