


Przewód z gniazdem

ADOGH040PLS0002E03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E10915

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...55 DC
--------------------	-----	------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...90
-----------------------	------	----------

Ochrona		IP 67
---------	--	-------

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	15 x 15 x 42
---------	------	--------------

Materiał		PUR
----------	--	-----

Odlewany materiał obudowy		PUR
---------------------------	--	-----

Materiał nakrętki		PUR
-------------------	--	-----

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

E10096



Przewód z gniazdem

ADOGH040PLS0002E03

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: PUR



Podłączenie

