




Gniazdo do zarobienia

SDOAH041PLSFKPG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E11510
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-30...80
Ochrona		IP 65
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	20 x 34 x 32
Materiał		PA
Odlewany materiał obudowy		PA
Materiał nakrętki		PA
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Gniazdo do zarobienia


SDOAH041PLSFKPG

Połączenie elektryczne

zaciski: ...0,5 mm²; Dławik kablowy: PG 7

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: PA



Podłączenie

