

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

No scale drawing available

Aplikacja

Konstrukcja	styki pozłacane
-------------	-----------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 600 AC/DC
------------------------	-------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...100
----------------------------	-----------

Ochrona	IP 68
---------	-------

Dane mechaniczne

Waga [g]	45,36
----------	-------

Gwint montażowy	1/2" NPT
-----------------	----------

Materiał	aluminium anodowane
----------	---------------------


Odlewany materiał obudowy	aluminium, anodowane
---------------------------	----------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16**Połączenie elektryczne - wtyk**

Konektor: 1 x 7/8", prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: aluminium, anodowane; Styki: pozłacane




E10103



Wtyk montażowy

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

Podłączenie



BK =	Kolory żył :
GN =	czarny
WH =	kolor zielony
	biały