


E10108



Gniazdo do zarobienia

SDOAH040PLSFKPG



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC
--------------------	-----	----------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Waga	[g]	15,2
Wymiary	[mm]	36 x 20 x 30
Materiał		PBT
Odlewany materiał obudowy		PBT
Materiał nakrętki		PA

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

E10108



Gniazdo do zarobienia

SDOAH040PLSFKPG

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: ...0,5 mm²; Dławik kablowy: PG 7

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: B; Materiał obudowy: PBT; Nakrętka: PA



Podłączenie

