


Wtyk montażowy

ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



1 O-ring

Aplikacja

Konstrukcja	styki pozłacane
-------------	-----------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 600 AC/DC
------------------------	-------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...100
----------------------------	-----------

Ochrona	IP 68
---------	-------

Dane mechaniczne

Waga [g]	45,5
----------	------

Gwint montażowy	1/2" NPT
-----------------	----------

Materiał	aluminium anodowane
----------	---------------------

Odlewany materiał obudowy	aluminium, anodowane
---------------------------	----------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------



Wtyk montażowy

ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)

Połączenie elektryczne


, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x 7/8", prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: aluminium, anodowane; Styki: pozłacane



Podłączenie



BK =	Kolory żył :
GN =	czarny
RD =	kolor zielony
WH =	kolor czerwony
	biały