




Przewód z gniazdem

ADOAH040PLS0005E03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...55 DC
--------------------	-----	------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...90
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	25 x 15 x 32
Materiał		PUR
Odlewany materiał obudowy		PUR
Materiał nakrętki		PUR

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PVC; 3 x 0,34 mm ² (7 x Ø 0,25 mm)
--

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: PUR



E10128



Przewód z gniazdem

ADOAH040PLS0005E03

Podłączenie

