


Przewód z gniazdem

ADOAH040PLS0006E03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...55 DC
--------------------	-----	------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...90
-----------------------	------	----------

Ochrona	IP 67
---------	-------

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	25 x 15 x 32
---------	------	--------------

Materiał	PUR
----------	-----

Odlewany materiał obudowy	PUR
---------------------------	-----

Materiał nakrętki	PUR
-------------------	-----

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: PUR



E10131



Przewód z gniazdem

ADOAH040PLS0006E03

Podłączenie

