


Przewód z gniazdem

ADOAH042ZDS0002A03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
-----------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-30...90
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	26 x 15 x 38
Materiał		PUR
Odlewany materiał obudowy		PUR
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

E10150



Przewód z gniazdem

ADOAH042ZDS0002A03

Połączenie elektryczne


Przewód: 2 m, PUR / PVC, czarny, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: miedź, niklowany



Podłączenie



BK =
BN =
BU =

Kolory żył :
czarny
brązowy
niebieski