


Tuleja z ruchomym trzpieniem

LIMIT PLUNGERS IE



1 ruchoma śruba ze sprężyną powrotną skok 1,5mm, Ø 5,5mm

Aplikacja

Wykonanie

dla typu, M8 x 1, Sn = 1 mm b, 2 mm b

Dane mechaniczne

Waga

[g]

36,6

Materiał

Tuleja z ruchomym trzpieniem: stal maszynowa; wyzwalacz: stal
(1.0503 / C45K) utwardzony front; nakrętka: mosiądz niklowany

Siła aktywująca

[N]

4,9...7845

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.