


Przewód z gniazdem

ADOAG030--S0002E03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E10217

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC/DC
Klasa ochrony		III

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	17 x 8 x 25
Materiał		PUR
Odlewany materiał obudowy		PUR

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

E10194



Przewód z gniazdem

ADOAG030--S0002E03

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PVC, czarny, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR



Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BK =	brązowy
BU =	czarny
	niebieski