


Przewód z gniazdem

ADOAG030--S0005A03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 60 AC/DC
Klasa ochrony	III

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Ochrona	IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary [mm]	17 x 8 x 25
Materiał	PUR
Odlewany materiał obudowy	PUR

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR / PVC, czarny, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: Połączenie zatrzaskowe





Przewód z gniazdem

ADOAG030--S0005A03

Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BK =	brązowy
BU =	czarny
	niebieski