


Przewód z gniazdem

ADOGG030--S0002E03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 60 AC/DC
Klasa ochrony	III

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Ochrona	IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary [mm]	8 x 8 x 30
Materiał	PUR
Odlewany materiał obudowy	PUR

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PVC, czarny, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR





Przewód z gniazdem

ADOGG030--S0002E03

Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BK =	brązowy
BU =	czarny
	niebieski