
E10215

Przewód z gniazdem

ADOGH040MSS0005A02

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny




Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	15 x 15 x 43
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR / PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm




E10215

Przewód z gniazdem

ADOGH040MSS0005A02

Podłączenie



	Kolory żył :
BK =	czarny
WH =	biały