




Przewód z gniazdem

ADOAG030--S0002E03




Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC/DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 65
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	33
Wymiary	[mm]	13,3 x 8,5 x 20,5
Materiał		PUR
Odlewany materiał obudowy		PUR
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PVC, czarny, Ø 3 mm; 3 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR






Przewód z gniazdem

ADOAG030--S0002E03

Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BK =	brązowy
BU =	czarny
	niebieski