


Przewód z gniazdem

ADOAG032--S0005A03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Konstrukcja	Bezhalogenu
-------------	-------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
-----------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
-----------------------	------	----------

Ochrona	IP 65
---------	-------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	146,6
------	-----	-------

Materiał	TPU przezroczysty
----------	-------------------

Odlewany materiał obudowy	TPU, przezroczysty
---------------------------	--------------------

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

E10219



Przewód z gniazdem

ADOAG032--S0005A03

Połączenie elektryczne


Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, przezroczysty; Nakrętka: Połączenie zatrzaskowe



Podłączenie



BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
	niebieski