


Przewód z gniazdem

ADOAH042ZDS0010E03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
-----------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
-----------------------	------	----------

Ochrona	IP 67
---------	-------

Dane mechaniczne

Materiał	PUR
----------	-----

Odlewany materiał obudowy	PUR
---------------------------	-----

Materiał nakrętki	cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany
-------------------	--------------------------------------

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

E10258



Przewód z gniazdem

ADOAH042ZDS0010E03

Połączenie elektryczne


Przewód: 10 m, PVC, czarny, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany



Podłączenie



BN =
BK =
BU =

Kolory żył :
brązowy
czarny
niebieski