




Przewód z gniazdem

ADOAA030MSS0010B03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 10 m, PUR, kolor pomarańczowy, Ø 5,2 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x 1/2", kątowny; kodowanie: C; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany		




E10262



Przewód z gniazdem

ADOAA030MSS0010B03

Podłączenie



GN =	Kolory żył :
RD/BK =	kolor zielony
RD/WH =	czerwony/czarny
	czerwony/biały