


Przewód z gniazdem

ADOAG032--S0010A03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Konstrukcja	Bezhalogenu
-------------	-------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Klasa ochrony	III

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
-----------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Ochrona	IP 65

Dane mechaniczne

Materiał	TPU przezroczysty
Odlewany materiał obudowy	TPU, przezroczysty

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------



Przewód z gniazdem

ADOAG032--S0010A03

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, przezroczysty; Nakrętka: Połączenie zatrzaskowe



Podłączenie



BK = Kolory żył :
 BN = czarny
 BU = brązowy
 niebieski