


E10290



Rozdzielacze sygnałów

ZDO4H045MSS0,03A07

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	12
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-15...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	18 x 54 x 82
Liczba portów rozdzielacza		4
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	4 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Rozdzielacze sygnałów

ZDO4H045MSS0,03A07

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,35 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Połączenie elektryczne - gniazdo

Konektor: 4 x M12; kodowanie: A; Moment dokręcający: 0,5 Nm



Podłączenie

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	Kolory żył :
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GN/YE =	zielony / żółty
GY =	szary
WH =	biały
YE =	kolor żółty