


Przewód z gniazdem

ADOAH040MSS0002F03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E10909

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC / < 300 DC
--------------------	-----	---------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
-----------------------	------	----------

Ochrona		IP 67
---------	--	-------

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	27 x 15 x 39
---------	------	--------------

Materiał		TPU
----------	--	-----

Odlewany materiał obudowy		TPU
---------------------------	--	-----

Materiał nakrętki		mosiądz, przeciwdhezyjna
-------------------	--	--------------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

E10295



Przewód z gniazdem

ADOAH040MSS0002F03

Połączenie elektryczne


Przewód: 2 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; irradiated; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: miedź, przeciwdhezyjna; Moment dokręcający: 0,5 Nm



Podłączenie



BN =
BK =
BU =

Kolory żył :
brązowy
czarny
niebieski