


Przewód z gniazdem

ADOAH040MSS0005F03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC / < 300 DC
--------------------	-----	---------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	27 x 15 x 39
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz, przeciwdhezyjna

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

E10296



Przewód z gniazdem

ADOAH040MSS0005F03

Połączenie elektryczne


Przewód: 5 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; irradiated; 3 x 0,34 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: miedź, przeciwdhezyjna; Moment dokręcający: 0,5 Nm



Podłączenie



BN =
BK =
BU =

Kolory żył :
brązowy
czarny
niebieski