




Przewód z gniazdem

ADOGH040MSS0010A03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	15 x 15 x 43
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 10 m, PUR / PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²		
Połączenie elektryczne - Gniazdo		

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany




E10301



Przewód z gniazdem

ADOGH040MSS0010A03

Podłączenie



BN =
BK =
BU =

Kolory żył :
brązowy
czarny
niebieski