




Przewód z gniazdem

ADOAH040MSS0005A04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	27 x 15 x 39
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne	
Przewód: 5 m, PUR / PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²	

Połączenie elektryczne - Gniazdo	
Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm	



E10305



Przewód z gniazdem

ADOAH040MSS0005A04

Podłączenie



BN = Kolory żył :
BK = brązowy
BU = czarny
WH = niebieski
 biały