

Przewód z gniazdem

ADOAH042MSS0008A03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
-----------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
-----------------------	------	----------

Ochrona	IP 67
---------	-------

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	27 x 15 x 39
---------	------	--------------

Materiał	TPU przezroczysty
----------	-------------------

Odlewany materiał obudowy	TPU, przezroczysty
---------------------------	--------------------

Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany
-------------------	--------------------

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

E10307



Przewód z gniazdem

ADOAH042MSS0008A03

Połączenie elektryczne

Przewód: 8 m, PUR / PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, przezroczysty; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Podłączenie



BN =
BK =
BU =

Kolory żył :
brązowy
czarny
niebieski