


Wtyk męski

SSTA040MSSF0PG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E11505

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 125 AC / < 150 DC
--------------------	-----	---------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
-----------------------	------	----------

Ochrona		IP 67
---------	--	-------

Dane mechaniczne

Materiał	PBT
Odlewany materiał obudowy	PBT
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

E10346



Wtyk męski

SSTA040MSSF0PG

Połączenie elektryczne

zaciski: ...0,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 4...6 mm

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Podłączenie

