




Przewód z gniazdem

ADOAH042MSS0008A03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	27 x 15 x 39
Materiał		TPU przezroczysty
Odlewany materiał obudowy		TPU, przezroczysty
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Przewód z gniazdem


ADOAH042MSS0008A03

Połączenie elektryczne


Przewód: 8 m, PUR / PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, przezroczysty; Nakrętka: miedź, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm



Podłączenie



BN =
BK =
BU =

Kolory żył :
brązowy
czarny
niebieski