


# E11416



## Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVDAA031MSS00,3H03STGH030MSS



| Aplikacja                       |                                             |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Konstrukcja                     | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane |                      |
| Bezsilikonowy                   | tak                                         |                      |
| Dane elektryczne                |                                             |                      |
| Napięcie zasilania              | [V]                                         | < 24 AC/DC           |
| Zabezpieczenie nadnapięciowe    |                                             | tak; (VDR)           |
| Maks. całkowity prąd obciążenia | [A]                                         | 3                    |
| Warunki pracy                   |                                             |                      |
| Temperatura otoczenia           | [°C]                                        | -25...80             |
| Ochrona                         |                                             | IP 67                |
| Dane mechaniczne                |                                             |                      |
| Waga                            | [g]                                         | 62,3                 |
| Materiał                        |                                             | PUR                  |
| Odlewany materiał obudowy       |                                             | PUR                  |
| Materiał nakrętki               |                                             | mosiądz, niklowany   |
| Wyświetlacze / elementy robocze |                                             |                      |
| Wyświetlacz                     | Stan wyjścia                                | 1 x LED, kolor żółty |

## Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVDAA031MSS00,3H03STGH030MSS

## Akcesoria

Dostarczane elementy

Śruba

powierzchnia do opisu


## Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

## Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm



## Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Podłączenie



## Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowny; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: mosiądz niklowany; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm

