

Przewód z gniazdem

ADOAF030VAS0005E03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EVT127

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy; styki pozłacane
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Klasa ochrony		III
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 68
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	180
Materiał		PVC
Odlewany materiał obudowy		PVC
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Przewód z gniazdem

ADOAF030VAS0005E03

Połączenie elektryczne


Przewód: 5 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane;
Moment dokręcający: 0,6...0,7 Nm



Podłączenie



BK = Kolory żył :
BN = czarny
BU = brązowy
 niebieski