



## Przewód z gniazdem

ADOAF032VAS0010E03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



| Aplikacja                       |                                 |                        |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Konstrukcja                     | bezsilikonowy; styki pozłacane  |                        |
| Bezsilikonowy                   | tak                             |                        |
| Dane elektryczne                |                                 |                        |
| Napięcie zasilania              | [V]                             | 10...30 DC             |
| Klasa ochrony                   | III                             |                        |
| Wyjścia                         |                                 |                        |
| Wykonanie elektryczne           | PNP                             |                        |
| Warunki pracy                   |                                 |                        |
| Temperatura otoczenia           | [°C]                            | -25...85               |
| Ochrona                         | IP 68                           |                        |
| Dane mechaniczne                |                                 |                        |
| Waga                            | [g]                             | 312                    |
| Wymiary                         | [mm]                            | 18 x 10 x 28           |
| Materiał                        | PVC                             |                        |
| Odlewany materiał obudowy       | PVC                             |                        |
| Materiał nakrętki               | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |                        |
| Wyświetlacze / elementy robocze |                                 |                        |
| Wyświetlacz                     | Stan wyjścia                    | 1 x LED, kolor żółty   |
|                                 | działanie                       | 1 x LED, kolor zielony |
| Uwagi                           |                                 |                        |
| Sztuk w opakowaniu              | 1 szt.                          |                        |

# E11502



## Przewód z gniazdem

ADOAF032VAS0010E03

### Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x 0,1 mm )

### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane;  
Moment dokręcający: 0,6...0,7 Nm



### Podłączenie



BK =                      Kolory żył :  
BN =                      czarny  
BU =                      brązowy  
                              niebieski