


Gniazdo do zarobienia

SDOAH030MSSFKPG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC
--------------------	-----	----------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
-----------------------	------	----------

Ochrona		IP 67
---------	--	-------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	25
------	-----	----

Wymiary	[mm]	35 x 20 x 30
---------	------	--------------

Materiał		PBT
----------	--	-----

Odlewany materiał obudowy		PBT
---------------------------	--	-----

Materiał nakrętki		PA
-------------------	--	----

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------



Gniazdo do zarobienia

SDOAH030MSSFKPG

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 6...8 mm

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: C; Materiał obudowy: PBT; Nakrętka: PA



Podłączenie

