


Gniazdo do zarobienia

SDOGF040MSSFPKG



Aplikacja

Konstrukcja

styki pozłacane

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Klasa ochrony		III
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 68

Dane mechaniczne

Waga	[g]	17,1
Materiał		PA
Odlewany materiał obudowy		PA
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------



Gniazdo do zarobienia


SDOGF040MSSFPKG

Połączenie elektryczne

technologia połączenia bez obróbki przewodów: 0,14...0,38 mm²; Izolacja żyły: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Osłona przewodu: Ø 3...5 mm

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane



Podłączenie

