




Przewód łączeniowy


VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Klasa ochrony		III
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 50
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	113,9
Materiał		PUR
Odlewany materiał obudowy		PUR
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 3 m, PVC, czarny, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)		

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x Sub D, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany



E11572



Przewód łączeniowy

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS

Podłączenie

