


E11645



Przewód z gniazdem

ADOAO140MSS0002B11



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 30 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	3
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	197,2
Wymiary	[mm]	45 x 20 x 49
Materiał		PUR
Odlewany materiał obudowy		PUR
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

E11645



Przewód z gniazdem


ADOAO140MSS0002B11

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR, czarny, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm) + 10 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M16, kątowny; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: miedź, niklowany



Podłączenie

A	BN
C	GY/PK
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
N	RD/BU
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE

M:	nieużywany
U:	nieużywany
	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
PK =	różowy
VT =	fiolet
WH =	biały
YE =	kolor żółty
RD =	kolor czerwony