




Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

AVSAC031PLS0005H03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; Bezhalogenu
Bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 24 AC/DC
Zabezpieczenie nadnapięciowe	tak; (VDR)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...80
Ochrona	IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary [mm]	21,5 x 18 x 32
Materiał	PP; FKM
Odlewany materiał obudowy	PP / FPM
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------



Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową


AVSAC031PLS0005H03

Połączenie elektryczne


Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ C przemysłowy, kątowy; Materiał obudowy: PP / FPM; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Podłączenie



BN =
BU =
GN/YE =

Kolory żył :
brązowy
niebieski
zielony / żółty