


Przewód z gniazdem

ADOAA030MSS0005H03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Konstrukcja

Bezhalogenu

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...90

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Materiał

TPU

Odlewany materiał obudowy

TPU

Materiał nakrętki

mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

E11656



Przewód z gniazdem


ADOAA030MSS0005H03

Połączenie elektryczne


Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,6 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x 1/2", kątowny; kodowanie: C; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BU =	brązowy
GN =	niebieski
YE =	kolor zielony
	kolor żółty