


E11678



Przewody bez wtyków

Cable/100m/PPU/2X0,34qmm/BK/WH

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...100
Temperatura w czasie pracy	[°C]	-20...100

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 100 m, PUR, czarny, Ø 4,9 mm; 2 x 0,34 mm², PVC

Przewód: 100 m, PUR / PVC, czarny, Ø 4,9 mm; 2 x 0,34 mm², PVC