


Przewody bez wtyków

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/BK



Aplikacja

Konstrukcja

Bezhalogenu; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...90

Dane mechaniczne

Waga

[g]

3127

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

tak

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego

min. 10 x średnica kabla

Prędkość przesuwu

max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²

Cykle zginania

> 5 Mio.

Odształcenie przy skręcaniu

± 180 °/m

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 100 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP